



LED-Lampe blau 12...60V

Abbildung ähnlich

Ausführung			
Produkt-Markenname		SETRON	
Produkt-Bezeichnung		LED Lampe	
Art des Leuchtmittels		LED	
Ausführung der Fassung		sonstige	
Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung		AC/DC	
Versorgungsspannung			
Betriebsspannung			
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal		12 V	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal		60 V	
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal		12 V	
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal		60 V	
• bei DC / Bemessungswert / minimal		12 V	
• bei DC / Bemessungswert / maximal		60 V	
Erscheinungsbild			
Farbe / des Leuchtmittels		blau	
Produktdetails			
Produktbestandteil			
• Diode		Ja	
• Lampentransformator		Nein	
• Leuchtmittel		Ja	
• Vorwiderstand		Nein	
Anschlüsse			
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hilfsstromkreis		sonstige	
Mechanischer Aufbau			
Befestigungsart		sonstige	
Nettogewicht		5 g	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG8056-4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG8056-4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG8056-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



