



Abbildung ähnlich

LED-Lampe grün 230V

Ausführung		
Produkt-Markenname		SETRON
Produkt-Bezeichnung		LED Lampe
Art des Leuchtmittels		LED
Ausführung der Fassung		sonstige
Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung		AC
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung		
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal		230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal		230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal		230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal		230 V
Erscheinungsbild		
Farbe / des Leuchtmittels		grün
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Diode		Ja
• Lampentransformator		Nein
• Leuchtmittel		Ja
• Vorwiderstand		Nein
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hilfsstromkreis		sonstige
Mechanischer Aufbau		
Befestigungsart		sonstige
Nettogewicht		4 g
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung
		Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=5TG8058-3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG8058-3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG8058-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



