

G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 1A




Abbildung ähnlich

Ausführung				
Produkt-Markenname		SETRON		
Produkt-Bezeichnung		G-Sicherungseinsatz		
Ausführung des Produkts		träge (T)		
Art der Feinsicherung		Glassicherung		
Allgemeine technische Daten				
Größe des Sicherungseinsatzes		5x25 mm		
Schmelzcharakteristik		träge (T)		
Spannungsart / der Betriebsspannung		AC		
Betriebsspannung / Bemessungswert		250 V		
Hauptstromkreis				
Betriebsstrom / Bemessungswert		1 A		
Anzeige und Bedienung				
Produktbestandteil / optische Defektanzeige		Nein		
Mechanischer Aufbau				
Nettogewicht		1 g		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WA1822-7EF76>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WA1822-7EF76>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WA1822-7EF76

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



