

G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 4A




Abbildung ähnlich

Ausführung			
Produkt-Markennamen		SESTRON	
Produkt-Bezeichnung		G-Sicherungseinsatz	
Ausführung des Produkts		träge (T)	
Art der Feinsicherung		Glassicherung	
Allgemeine technische Daten			
Größe des Sicherungseinsatzes		5x25 mm	
Schmelzcharakteristik		träge (T)	
Spannungsart / der Betriebsspannung		AC	
Betriebsspannung / Bemessungswert		250 V	
Hauptstromkreis			
Betriebsstrom / Bemessungswert		4 A	
Anzeige und Bedienung			
Produktbestandteil / optische Defektanzeige		Nein	
Mechanischer Aufbau			
Nettogewicht		1 g	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
		Sonstige	

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WA1822-7EF83>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WA1822-7EF83>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WA1822-7EF83

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



