

Produkttyp-Bezeichnung

CLP 2GB W1740 iFeatures

SCALANCE CLP 2GB W700 Client iFeatures. Removable data storage medium for enabling iFeatures for SCALANCE W in Client mode. Allows simple device replacement in case of fault, as well as the recording of configuration data; for all SCALANCE W1700 and W700 devices based on IEEE 802.11ax..



Eignung zum Einsatz

SCALANCE W174x Geräte

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung während Transport 	-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal 	95 %
Schutzart IP	IP20

Bauform, Maße und Gewichte

Breite	17,5 mm
Höhe	7 mm
Tiefe	32 mm
Nettogewicht	3,1 g
Produkteigenschaft / conformal coating	Nein

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Speicherkapazität	2048 Mibyte
-------------------	-------------

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

MTBF	343 y
<ul style="list-style-type: none"> Geltungsbereich 	bei 25°C

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: TIA Selection Tool
- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: IWLAN
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<http://www.siemens.com/snst>
<http://www.siemens.com/iwlan>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

28.10.2021