



## LC-M29-UW-UXGA-100-C - 29"-UltraWide-Curved-Monitor -

Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem **29"/73,66 cm**-Monitor von LC-Power!

Durch die **UW-UXGA**-Bildschirmauflösung von 2560 x 1080 Pixeln liefert Ihnen der Monitor gestochen scharfe Bilder.

Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von **1200R** sowie einem **21:9-UltraWide-Breitbild**.

Durch die hochentwickelte **VA-Panel-Technologie** wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von **3000:1**.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von **100 Hz** für eine flüssige Darstellung, **FreeSync** für einen reibungslosen Spieleablauf sowie ein **höhenverstellbarer Standfuß**.

**Sehen Sie schärfer dank LC-Power!**

### Technische Daten des LC-M29-UW-UXGA-100-C

Display-Größe:	29" / 73,66 cm
Auflösung:	UW-UXGA / 2560 x 1080 Pixel
Bildschirmaktualisierungsrate:	100 Hz
Panel-Typ:	VA (Samsung)
Bildformat:	21:9
Helligkeit:	250 (± 30) cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis:	3000:1
Bildschirmfarben:	16,7 Millionen
Betrachtungswinkel:	H: 178° / V: 178°
Krümmung:	1200R
Reaktionszeit:	OD 6 ms
Anschlüsse:	2x HDMI 1.4 / 1x DP 1.2
Audio:	1x Audio out (3,5mm-Klinke)
Inhalt:	Monitor, Standfuß, DP-Kabel, Netz-kabel, Montagematerial, Anleitung

Features:	FreeSync, Overdrive, Low Blue, Flicker-Free, VESA-kompatibel, höhenverstellbarer Standfuß
Farbe:	Rückseite: schwarz Standfuß: schwarz
Abmessung (ohne Standfuß):	694 x 319 x 116 mm
Abmessung (mit Standfuß):	694 x 411 x 187 mm
Abmessung (Verpackung):	791 x 387 x 165 mm
Neigungswinkel:	-5°~15°
VESA-Aufhängung:	75 x 75 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	4,5 / 6,8 kg
Energieverbrauch:	36 W (typ.)
Standby-Verbrauch:	≤ 0,5 W
Eingangsleistung:	AC 100-240V 50/60Hz 12V/4A
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4260070127755
Hersteller-Code:	LC-M29-UW-UXGA-100-C