



## Rollladenschalter-Einsatz, BJ

Kompatibel zu Busch-Jaeger-Schalterprogrammen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588394964	hellgrau	0300/9496	130 g	70 g	7.00 x 7.00 x 4.50 cm	11.50 x 10.50 x 5.80 cm

<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Betriebsfrequenz: 868.42 MHz	Top-Ausstattung: Erfassung des Energieverbrauchs
IP-Klasse: 20	Repeater-Funktion: Ja	Top-Ausstattung: Integrierte Szenensteuerung
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	<b>STROMVERSORGUNG</b>	Top-Ausstattung: Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C	Frequenz: 50 Hz ±10%	Top-Ausstattung: Elektronischer Überlastschutz
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG</b>	Nennspannung: 230 V ±10%	
Temperatur: -20 ... 60 °C	Nennleistung: < 2 W (ohne Last)	
Luftfeuchtigkeit: 5 ... 90 %	<b>TOP-AUSSTATTUNG</b>	
<b>FUNKVERBINDUNG</b>	Top-Ausstattung: Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT	
Funkkommunikation: Z-Wave Plus	Top-Ausstattung: Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen	
Security S2: Ja	Top-Ausstattung: Kompatibel zu Busch-Jaeger Schalterprogrammen	
SmartStart: Ja		
Reichweite Innen: max. 40 m		