



Dimmer-Einsatz, BJ

Kompatibel zu Busch-Jaeger-Schalterprogrammen

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|----------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 4019588394971 | hellgrau | 0300/9497 | 130 g | 70 g | 7.00 x 7.00 x 4.50 cm | 11.50 x 10.50 x 5.80 cm |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB | Betriebsfrequenz: 868.42 MHz | Top-Ausstattung: Erfassung des Energieverbrauchs |
| IP-Klasse: 20 | Repeater-Funktion: Ja | Top-Ausstattung: Integrierte Szenensteuerung |
| Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 % | STROMVERSORGUNG | Top-Ausstattung: Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion |
| Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C | Frequenz: 50 Hz ±10% | Top-Ausstattung: Elektronischer Überlastschutz |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG | Nennspannung: 230 V ±10% | |
| Temperatur: -20 ... 60 °C | Stromverbrauch: < 3 mA (ohne Last) | |
| Luftfeuchtigkeit: 5 ... 90 % | TOP-AUSSTATTUNG | |
| FUNKVERBINDUNG | Top-Ausstattung: Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT | |
| Funkkommunikation: Z-Wave Plus | Top-Ausstattung: Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen | |
| Security S2: Ja | Top-Ausstattung: Kompatibel zu Busch-Jaeger Schalterprogrammen | |
| SmartStart: Ja | | |
| Reichweite Innen: max. 40 m | | |