

Dualer Bewegungsmelder BMD01

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12V DC

Stromverbrauch: 13mA (Ruhe),
13mA (Alarm)

Alarm- und

Sabotageschaltausgänge: NC,
max. 500mA /12V

Erfassungsbereich: bis max. 15m
x 81° in 4 Stufen einstellbar

Montagehöhe: 2,10m

Abmessungen: 64 x 111 x 47mm

- Dualer Bewegungsmelder mit Mikrowellen- und Passiv-Infrarotsensor zur Überwachung von Innenräumen
- 18 PIR-Bereiche auf 4 Ebenen
- Anti-Masking-Funktion sowie AND / OR-Funktion selektierbar
- 12V Eingang zur Ausschaltung des Mikrowellensensors bei unscharfem Zustand
- Wand- oder Eckmontage
- Zertifiziert nach EN50131 Grad 2



BMD01

Art.Nr. 33171
