



- LED TV (HD-Ready)
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- Smart Portal* (HbbTV, Netflix, YouTube, ARD-ZDF-Mediathek. etc.)
- Fernbedienung mit Netflix-Taste
- CI+ Schnittstelle
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- 2x HDMI-Anschluss (1x mit ARC/CEC Unterstützung)
- 2x USB-Anschluss
- LAN-Anschluss und WIFI
- Energieeffizienzklasse A+

Der **DYON SMART 24 XT** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivität und Effizienz. Mit der intuitiven Bedienbarkeit nutzen Sie kinderleicht die bereits vorhandenen Apps (Amazon Prime, Netflix, Youtube, Facebook, Twitter uvm.). Die übersichtliche Menüführung ist für den **DYON SMART 24 XT** eine Selbstverständlichkeit. HbbTV ermöglicht es Ihnen mit nur einem Klick auf die rote Taste programmbegleitende Infos, wie bspw. Texte, hochauflösende Bilder, Videos oder Dienste, abzurufen. Mittels ARD-ZDF-Mediathek greifen Sie auf verpasste Filme oder Serien zu, sofern diese vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Die Netflix-Taste, oder die Prime Video Taste auf Ihrer Fernbedienung verbindet Sie mit dem gleichnamigen Streamingdienst. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON SMART 24 XT** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON SMART 24 XT** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV - Programmen verfügt der **DYON SMART 24 XT** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße: 60 cm (23,6 Zoll)
Bildschirmformat / -auflösung: 16:9 / 1.366 x 768
Helligkeit / Kontrast: 150 cd/m² / 3.000:1
Reaktionszeit: 8,5 ms
Farben: 16.7 Mio.
DVB-S Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264
Tuner-Funktionen:
 Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten
HD DVB-S2:
 Demodulation: QPSK / 8PSK
HD DVB-C:
 Demodulation: 16 - 256QAM
DVB-T/-T2:
 Modulation: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
 Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)
Analog TV:
 Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'
Schnittstelle: CI+ (Common Interface)
HDMI-Spezifikationen: 1.080p, 1.080i, 720p, 480p, 480i
Bildeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Film, Dynamisch
Audioeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport
Sonstige Funktionen: Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü
Mediafunktionen: USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG
Wandhalterung: 75 x 75 mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)
Lautsprecherausgang: 2x 4 Watt
Stromversorgung: 100V – 240V, 50/60Hz

Anschlüsse:

1. CI+ Slot
2. AV Anschluss
3. 2x USB-Anschluss
4. HDMI-Anschluss
5. Kopfhöreranschluss
6. LAN-Anschluss (RJ 45)
7. Wifi 2,4 GHz
8. Digitaler Tonausgang (Coxial)
9. LNB-Anschluss (DVB-S2)
10. Antenneneingang (DVB-T2/C)

Abmessung (ohne Standfuß): 549 x 67 x 327 [mm] (BxTxH)

Abmessung (mit Standfuß): 549 x 156 x 365 [mm] (BxTxH)

Gewicht: 2,1 kg

Stromverbrauch:

<0,5 W Stand-By / N/A Off-Mode / 38 W On-Mode
 Energieverbrauch 56 kWh/Jahr auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

Quecksilbergehalt: tbd mg

Blei: tbd

Luminanzverhältnis: tbd %

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: DYON SMART 24 XT, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)

Verpackung Abmessung / Gewicht:

613 x 115 x 408 [mm] / 3 kg

Artikelnummer: D800177

EAN: 4260552542311

UVP: 229,95 €