



**78205400 LED classic 25W B35 E14 WW CL ND 2SRT6**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Schoenes Design und hochwertige Qualitaet, Ueberragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden, sofort warmweisses Licht, Ideale Kombination aus vertrauten Formen und gemuetlichem Licht mit modernster Technologie

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	2
Ersatzwattage	25
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	250
Kelvin	2700
Schalthaefigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausfuhr.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8718699782054
Bestellnummer (EOC)	871869978205400

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	28
Artikel mit Verpackung / g	85

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

**Verpackungsmaeue**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,7	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	8,5	4,6

**Verschiedenes**

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.