



5047430P6 Buckram Hue plate/spiral black 4x5W 230V - UVP: 199,99 EUR

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kuehlem Licht bis zu warmweissem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	1400
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175699
EAN Verpackungseinheit	8727900776867
Bestellnummer (EOC)	5047430P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005919001

Artikeldaten

Flammenanzahl	4
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	CN

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	36
Anzahl Lagen pro Palette	4
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	144

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,3	24	24
Verpackung in cm (H/B/T)	16,4	25,3	25,3
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	49,8	26,6	51,9
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Farbgebung	Schwarz
Dimmeffekt	50.000 Weissstättierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1,65		
Artikel mit Verpackung / kg	2,25		
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	346,28		

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,82 CHF



8 7 1 8 6 9 6 1 7 5 6 9 9