



**78037100 LED 100W R7S 118mm WH D SRT4**

Der ideale Ersatz fuer Ihre R7S Halogenlampen, mit weissem LED Licht und einer langen Lebensdauer.

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	14
Ersatzwattage	100
Socket	R7S
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	1600
Kelvin	3000
Schalthauefigkeit	
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

**Design/Materialausfuhr.**

Material	Plastik
Grundfarbe	silber

**Energieeffizienz**

Kategorie	A+
-----------	----

**Codes**

EAN Artikel	8718699780371
Bestellnummer (EOC)	871869978037100

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	90
Artikel mit Verpackung / g	125

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaeue**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11,8	2,9	2,9
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	3

**Verschiedenes**

Typ	R7S
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.