



**5309030P6 Runner Hue single spot black 1x5W 230V - UVP: 84,99 EUR**

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kuehlem Licht bis zu warmweissem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

**Technische Daten**

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	350
Kelvin	2200-6500

**Codes**

EAN Artikel	8718696175354
EAN Verpackungseinheit	8727900776522
Bestellnummer (EOC)	5309030P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005915601

**Artikeldaten**

Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	PL

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	72
Anzahl Lagen pro Palette	5
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	360

**Service**

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,7	11	9
Verpackung in cm (H/B/T)	14,3	17,8	13,4
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	30,3	37	41,6
Palette in cm (H/B/T)			

**Design/Materialausführ.**

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Farbgebung	Weiss
Dimmeffekt	50.000 Weisserschattierungen

**Gewichte**

Artikelgewicht / kg netto	0,42		
Artikel mit Verpackung / kg	0,63		
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	250,22		

**Energieeffizienz**

Kategorie	A
Keine Angabe	

**Verschiedenes**

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,34 CHF

