



**76269800 LED classic 60W E14 WW B35 FR ND RFSRT4**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Hohe Farbwiedergabe und sofortiges Licht beim Einschalten

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	60
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8718699762698
Bestellnummer (EOC)	871869976269800

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	14
Artikel mit Verpackung / g	44

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,7	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

**Verschiedenes**

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.