



5309231P6 Runner Hue bar/tube white 2x5W 230V - UVP: 149,99 EUR

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kuehlem Licht bis zu warmweissem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	700
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175309
EAN Verpackungseinheit	8727900776478
Bestellnummer (EOC)	5309231P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005915101

Artikeldaten

Flammenanzahl	2
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	36
Anzahl Lagen pro Palette	5
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	180

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,9	30,5	8,9
Verpackung in cm (H/B/T)	14,3	35,4	13,4
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	30,3	37	41,6
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Weiss
Farbgebung	Edelstahl
Dimmeffekt	50.000 Weisserschattierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,96
Artikel mit Verpackung / kg	1,20
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	239,78

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,5 CHF

