



77769200 LED classic 40W B35 E14 WW FR NDRF2SRT6

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Schoenes Design und hochwertige Qualitaet, Ueberragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden, sofort warmweisses Licht, Ideale Kombination aus vertrauten Formen und gemuetlichem Licht mit modernster Technologie

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4,3
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalthaefigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699777692
Bestellnummer (EOC)	871869977769200

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	30
Artikel mit Verpackung / g	85

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

VerpackungsmaeBe

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,7	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	8,5	4,6

Verschiedenes

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.