



5633031P9 Pillar Hue ext. spot single spot white 1 - UVP: 64,99 EUR

LED Spot zur Erweiterung des Hue Systems, einfache und intuitive Bedienbarkeit via Hue Dimmschalter (nicht im Lieferumfang enthalten), einstellbar von einem belebenden, kühlen Licht bis zu warmweissem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	350
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175507
EAN Verpackungseinheit	8727900776676
Bestellnummer (EOC)	5633031P9
Interne Nr. Signify (GPC)	915005917101

Artikeldaten

Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	72
Anzahl Lagen pro Palette	5
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	360

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	12	10,3	10,3
Verpackung in cm (H/B/T)	14,3	17,8	13,4
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	30,3	37	41,6
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Weiss
Farbgebung	Schwarz
Dimmeffekt	50.000 Weissstättierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,96		
Artikel mit Verpackung / kg	1,11		
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	420,86		

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,34 CHF

