



5060831P7 Centris Hue Cross special form white 3x - UVP: 429,99 EUR

Perfektes Ambiente mit diffuser Beleuchtung durch Functional Lightbar (fest verbaut) und akzentuiertes Licht durch Spots (austauschbar), Leistungsstarkes Licht, ideal fuer funktionale und dekorative Beleuchtung, Angebracht und sofort losgelegt: Philips Hue Centris ist steuerbar per Bluetooth ohne weiteres Zubehoer oder erweiterbar mit der Philips Hue Bridge fuer komplette Smart Lighting Funktionen, LED-Technologie, dimmbar, waehlbar aus 16 Millionen Farben und allen Weissstoenen

Technische Daten

Max. Wattage	25 bzw. 5,7
Sockel	GU10 & festverbautes Leuchtmittel
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220 - 240
Lumen	2850
Kelvin	2000-6500

Codes

EAN Artikel	8718696176030
EAN Verpackungseinheit	8727900777147
Bestellnummer (EOC)	5060831P7
Interne Nr. Signify (GPC)	915005928601

Artikeldaten

Flammenanzahl	3 Spots, 1 Lightbar
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	8
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	24

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	12,7	40,8	33,6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,3	48,6	39,2
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	29,9	40,9	51,5
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	weiss
Farbgebung	Edelstahl
Dimmeffekt	50.000 Weissstättierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	3,20
Artikel mit Verpackung / kg	3,55
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	108,152

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,82 CHF

