



76319000 LED classic 25W BA35 E14 WW CL ND RFSRT4

Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank klarer Filament-Optik

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 2 |
| Ersatzwattage | 25 |
| Socket | E14 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen | 250 |
| Kelvin | 2700 |
| Schaltdauerhaftigkeit | 20000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | Nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|------|
| Material | Glas |
| Grundfarbe | klar |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|-----|
| Kategorie | A++ |
|-----------|-----|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8718699763190 |
| Bestellnummer (EOC) | 871869976319000 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|----|
| Artikelgewicht / g netto | 14 |
| Artikel mit Verpackung / g | 44 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 4 |
| Anzahl Packs pro VPE | 4 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 12,3 | 3,5 | 3,5 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 14,6 | 6,3 | 4,6 |

Verschiedenes

| | |
|-----|-----|
| Typ | B35 |
|-----|-----|



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.