



77060000 LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4.5
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700-2200
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	ja
Dimmeffekt	Warmglow

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699770600
Bestellnummer (EOC)	871869977060000

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	14
Artikel mit Verpackung / g	44

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	12,5	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

Verschiedenes

Typ	BA35
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.