



76333600 LED classic 60W A60 E27 WW FR ND RFSRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Vereint die vertrauten Formen einer herkömmlichen Glühlampe mit gemütlichem, warmweissem LED Licht

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	60
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	30000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699763336
Bestellnummer (EOC)	871869976333600

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	60
Artikel mit Verpackung / g	138

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

Verschiedenes

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.