



77771500 LED classic 40W P45 E14 WW FR NDRF2SRT6

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Silber verspiegelte Kolbenkuppe fuer ein angenehmes, blendfreies Licht, Ideal fuer den Einsatz in offenen Leuchten, Hohe Farbwiedergabe und sofortiges Licht beim Einschalten, Elegantes Design und hochwertige Materialien

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4.3
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699777715
Bestellnummer (EOC)	871869977771500

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	36
Artikel mit Verpackung / g	77

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,2	4,5	4,5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	11,5	5,3

Verschiedenes

Typ	P45
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.