



3261348P6 Still Hue ceiling lamp aluminium 1x27W - UVP: 159,99 EUR

Hochwertige LED-Leuchte spendet natuerliches weisses Licht, das Ihnen beim Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft, Ihr Zuhause schoenes gestalten mit individuellem Licht, Schalter fuer An/Aus, Dimmen und mit vier voreingestellten Lichtszenen (von warmweissem bis hin zu neutralweissem Tageslicht) in Lieferumfang enthalten, integrierbar in das Hue-System fuer App-Steuerung, Schalter kann einfach an der Wand angebracht (mittels Klebestreifen oder Schrauben) oder als Fernbedienung genutzt werden, steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	27
Sockel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	2400
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175217
EAN Verpackungseinheit	8727900776386
Bestellnummer (EOC)	3261348P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005913901

Artikeldaten

Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	20
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	60

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	7,1	39,1	39,1
Verpackung in cm (H/B/T)	43,6	41,8	8
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	46,5	34,7	43,7
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Silber
Farbgebung	Braun
Dimmeffekt	50.000 Weisschattierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	2,40
Artikel mit Verpackung / kg	3,18
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	213,485

Energieeffizienz

Kategorie	A+
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,18 CHF

