



**3261331P6 Still Hue ceiling lamp white 1x27W 24V - UVP: 159,99 EUR**

Hochwertige LED-Leuchte spendet natuerliches weisses Licht, das Ihnen beim Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft, Ihr Zuhause schoenes gestalten mit individuellem Licht, Schalter fuer An/Aus, Dimmen und mit vier voreingestellten Lichtszenen (von warmweissem bis hin zu neutralweissem Tageslicht) in Lieferumfang enthalten, integrierbar in das Hue-System fuer App-Steuerung, Schalter kann einfach an der Wand angebracht (mittels Klebestreifen oder Schrauben) oder als Fernbedienung genutzt werden, steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

**Technische Daten**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Max. Wattage | 27        |
| Sockel       | LED       |
| Schutzklasse | I         |
| Schutzart    | IP20      |
| Volt         | 220-240   |
| Lumen        | 2400      |
| Kelvin       | 2200-6500 |

**Codes**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN Artikel               | 8718696175200 |
| EAN Verpackungseinheit    | 8727900776379 |
| Bestellnummer (EOC)       | 3261331P6     |
| Interne Nr. Signify (GPC) | 915005913801  |

**Artikeldaten**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Flammenanzahl   | 1        |
| Zolltarifnummer | 94051098 |
| Herkunftsland   | PL       |

**Mengen**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Kleinste Bestellmenge              |    |
| Anzahl Packs pro VPE               | 1  |
| Anzahl VPE pro Palettenlage        | 20 |
| Anzahl Lagen pro Palette           | 3  |
| Anzahl Verkaufseinheiten / Palette | 60 |

**Service**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre gesetzl. Gewährleistung |
|----------|---------------------------------|

**Verpackungsmaße**

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 7,1  | 39,1 | 39,1 |
| Verpackung in cm (H/B/T)         | 43,6 | 41,8 | 8    |
| Verpackungseinheit in cm (H/B/T) | 46,5 | 34,7 | 43,7 |
| Palette in cm (H/B/T)            |      |      |      |

**Design/Materialausführ.**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Material   | Metall                    |
| Grundfarbe | Weiss                     |
| Farbgebung | Stahl gebuerstet          |
| Dimmeffekt | 50.000 Weisschattierungen |

**Gewichte**

|  |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
| Artikelgewicht / kg netto              | 2,40         |              |  |
| Artikel mit Verpackung / kg            | 3,18         |              |  |
| Verpackungseinheit / kg (netto/brutto) | Keine Angabe | Keine Angabe |  |
| Palette (brutto)/kg                    | 213,485      |              |  |

**Energieeffizienz**

|              |    |
|--------------|----|
| Kategorie    | A+ |
| Keine Angabe |    |

**Verschiedenes**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Typ                | Keine Angabe |
| Kabellänge         | N/A          |
| Höhenverstellbar   | Keine Angabe |
| Inkl. Leuchtmittel | Keine Angabe |
| Inkl. Batterie     | Ja           |
| Inkl. Dimmschalter | Ja           |
| Inkl. Bridge       | Ja           |

**Entsorgungsgebühr**

|              |          |
|--------------|----------|
| Deutschland: | 0 EUR    |
| Österreich:  | 0 EUR    |
| Schweiz:     | 0,18 CHF |

