



5047130P6 Buckram Hue single spot black 1x5W 230V - UVP: 74,99 EUR

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kuehlem Licht bis zu warmweissem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	350
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175743
EAN Verpackungseinheit	8727900776911
Bestellnummer (EOC)	5047130P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005919501

Artikeldaten

Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	CN

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	96
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	576

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,3	10,2	10,2
Verpackung in cm (H/B/T)	14,4	13,4	11,5
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	30,2	28,1	35,8
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Farbgebung	Weiss
Dimmeffekt	50.000 Weisserschattierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,49		
Artikel mit Verpackung / kg	0,68		
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	415,352		

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,34 CHF

