

Produktdatenblatt

PHILIPS



Designed for
the comfort
of your eyes.



76763100 LED 20W G4 WW 12V ND SRT6

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	1.8
Ersatzwattage	20
Socket	G4
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	12
Startzeit	
Lumen	205
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	
RA-Wert	0

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699767631
Bestellnummer (EOC)	871869976763100

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	6
Artikel mit Verpackung / g	22

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	3,5	1,3	6
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	2,5

Verschiedenes

Typ	G4
-----	----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.