

Produktdatenblatt

PHILIPS



76773000 LED 28W G4 WW 12V ND SRT6

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	2.7
Ersatzwattage	28
Socket	G4
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	12
Startzeit	
Lumen	315
Kelvin	2700
Schalthauefigkeit	
RA-Wert	0

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffect	Non-Dim

Service

Design/Materialausfuehr.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699767730
Bestellnummer (EOC)	871869976773000

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	4
Artikel mit Verpackung / g	22

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaeue

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4	1,5	4
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	2,5

Verschiedenes

Typ	G4
-----	----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.