



5047331P6 Buckram Hue bar/tube white 3x5W 230V - UVP: 169,99 EUR

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kuehlem Licht bis zu warmweissem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	1050
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175651
EAN Verpackungseinheit	8727900776829
Bestellnummer (EOC)	5047331P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005918601

Artikeldaten

Flammenanzahl	3
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	CN

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	14
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	84

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,3	44,8	8,2
Verpackung in cm (H/B/T)	13,1	46,7	13,4
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	27,4	41,5	48
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Weiss
Farbgebung	Schwarz-gold patiniert
Dimmeffekt	50.000 Weiss-schattierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1,23		
Artikel mit Verpackung / kg	1,77		
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	171,246		

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,66 CHF

