



3417931P6 Adore Hue bar/tube white 2x5W 230V - UVP: 129,99 EUR

LED Spot fuer Ihr Badezimmer, Beleuchten Sie ganz bequem Ihr Badezimmer mit vordefinierten Lichtszenen, um das richtige Ambiente zu kreieren, Gleichmaessige Lichtverteilung, 50.000 Weisschattierungen von kuehlem, tageslichtaehnlichem Weiss bis hin zu einem entspannenden Warmweiss, steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge oder mit dem mitgelieferten Dimmschalter, Wechselbares Leuchtmittel (2xGU10), IP44

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Volt	220 - 240
Lumen	700
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175767
EAN Verpackungseinheit	8727900776935
Bestellnummer (EOC)	3417931P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005919701

Artikeldaten

Flammenanzahl	2
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	CN

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	25
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	150

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9	36,6	12
Verpackung in cm (H/B/T)	18,2	42,1	11,1
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	39,5	35,4	44,4
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Weiss
Farbgebung	Schwarz
Dimmeffekt	50.000 Weisschattierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,82		
Artikel mit Verpackung / kg	1,40		
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	233,625		

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,5 CHF

