



76329900 LED classic 25W P45 E27 WW CL ND RFSRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	2
Ersatzwattage	25
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	250
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699763299
Bestellnummer (EOC)	871869976329900

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	51

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	7,8	4,5	4,5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	P45
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.