

## Produktdatenblatt

# PHILIPS



### 76469200 LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank klarer Filament-Optik

#### Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	60
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

#### Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

#### Service

#### Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

#### Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

#### Codes

EAN Artikel	8718699764692
Bestellnummer (EOC)	871869976469200

#### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	70
Artikel mit Verpackung / g	189

#### Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

#### Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	14	9,5	9,5
Verpackung in cm (H/B/T)	19,5	10,4	10,4

#### Verschiedenes

Typ	G93
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.