

Produktdatenblatt

PHILIPS



77193501 LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Hochwertiges Led-Licht mit hochwertigen Materialien, Sehr geringer Energieverbrauch-Spart bis zu 80% Energie, Hohe Farbwiedergabe fuer lebendige Farben und extra warmes Licht-Effekt, zur Verwendung in Kuehlschraenken und Dunstabzugshauben geeignet

Technische Daten

| | |
|------------------|---------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 1,7 |
| Ersatzwattage | 15 |
| Socket | E14 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen | 150 |
| Kelvin | 2700 |
| Schalthäufigkeit | 50000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | Nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|---------|
| Material | Plastik |
| Grundfarbe | weiss |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|-----|
| Kategorie | A++ |
|-----------|-----|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8718699771935 |
| Bestellnummer (EOC) | 871869977193501 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|----|
| Artikelgewicht / g netto | 14 |
| Artikel mit Verpackung / g | 32 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 6 |
| Anzahl Packs pro VPE | 6 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 5,9 | 2,5 | 2,5 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 12,7 | 6,3 | 2,5 |

Verschiedenes

| | |
|-----|-----|
| Typ | T25 |
|-----|-----|



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.