



5042148P9 Milliskin Hue recessed aluminium 1x5W - UVP: 39,99 EUR

steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge, 4 vorprogrammierte Lichtszene, Lichtfarbe 2200-6500 Kelvin, Erweiterungsset ohne Dimmschalter

Technische Daten

Max. Wattage	5
Socket	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	350
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175460
EAN Verpackungseinheit	8727900776638
Bestellnummer (EOC)	5042148P9
Interne Nr. Signify (GPC)	915005916701

Artikeldaten

Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	94051040
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	132
Anzahl Lagen pro Palette	5
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	660

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10	9	9
Verpackung in cm (H/B/T)	14,2	14,2	7,7
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	31,8	25,4	30,9
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Silber
Farbgebung	Weiss
Dimmeffekt	50.000 Weisserschattierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,20
Artikel mit Verpackung / kg	0,29
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	216,325

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,34 CHF

