



5060931P7 Centris Hue special form white 3x5.7W - UVP: 399,99 EUR

Perfektes Ambiente mit diffuser Beleuchtung durch Functional Lightbar (fest verbaut) und akzentuiertes Licht durch Spots (austauschbar), Leistungsstarkes Licht, ideal fuer funktionale und dekorative Beleuchtung, Angebracht und sofort losgelegt: Philips Hue Centris ist steuerbar per Bluetooth ohne weiteres Zubehoer oder erweiterbar mit der Philips Hue Bridge fuer komplette Smart Lighting Funktionen, LED-Technologie, dimmbar, waehlbar aus 16 Millionen Farben und allen Weissstoenen

Technische Daten

Max. Wattage	36 bzw. 5,7
Sockel	GU10 & festverbautes Leuchtmittel
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220 - 240
Lumen	3650
Kelvin	2000-6500

Codes

EAN Artikel	8718696176016
EAN Verpackungseinheit	8727900777123
Bestellnummer (EOC)	5060931P7
Interne Nr. Signify (GPC)	915005928401

Artikeldaten

Flammenanzahl	3 Spots, 1 Lightbar
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	6
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	36

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	12,7	78,2	8,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,3	87,3	11
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	15,6	23,5	88,8
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	weiss
Farbgebung	Aluminium
Dimmeffekt	50.000 Weisschattierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	3,11
Artikel mit Verpackung / kg	3,36
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	143,96

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,82 CHF

