



5633231P6 Pillar Hue plate/spiral white 2x5W 230V - UVP: 149,99 EUR

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kuehlem Licht bis zu warmweissem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), integrierbar in das Hue System (Bridge erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	700
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8718696175484
EAN Verpackungseinheit	8727900776652
Bestellnummer (EOC)	5633231P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005916901

Artikeldaten

Flammenanzahl	2
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	36
Anzahl Lagen pro Palette	5
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	180

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	12	19,3	10,3
Verpackung in cm (H/B/T)	14,1	26,3	13,1
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	30	28	41,2
Palette in cm (H/B/T)			

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Weiss
Farbgebung	Schwarz
Dimmeffekt	50.000 Weissstimmungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1,78
Artikel mit Verpackung / kg	1,99
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	381,29

Energieeffizienz

Kategorie	A
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,5 CHF

