



76343500 LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Hohe Farbwiedergabe und sofortiges Licht beim Einschalten

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4.3
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699763435
Bestellnummer (EOC)	871869976343500

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	51

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,2	4,5	4,5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	P45
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.