



**77397700 LED 50W MR16 WW 36D RF ND SRT4**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Hohe Farbwiedergabe fuer lebendige Farben (CRI > 80), Durch den Abstrahlwinkel koennen Sie ganze Raeume und Akzente beleuchten

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	50
Socket	GU5.3
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	12
Startzeit	
Lumen	621
Kelvin	2700
Schalhäufigkeit	50000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	silber

**Energieeffizienz**

Kategorie	A+
-----------	----

**Codes**

EAN Artikel	8718699773977
Bestellnummer (EOC)	871869977397700

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	48
Artikel mit Verpackung / g	81

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4,5	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

**Verschiedenes**

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.