



**76755600 LED 10W G4 WW 12V ND SRT6**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Hohe Farbwiedergabe fuer lebendige Farben (CRI > 80), Durch den Abstrahlwinkel koennen Sie ganze Raeume und Akzente beleuchten

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	1
Ersatzwattage	10
Socket	G4
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	12
Startzeit	
Lumen	115
Kelvin	2700
Schalhäufigkeit	
RA-Wert	0

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8718699767556
Bestellnummer (EOC)	871869976755600

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	6
Artikel mit Verpackung / g	22

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	3,5	1,3	6
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	2,5

**Verschiedenes**

Typ	G4
-----	----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.