



Designed for the comfort of your eyes.



**77411000 LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4**

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	2.6
Ersatzwattage	35
Socket	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	230
Kelvin	2700-2200
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	90

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	ja
Dimmeffekt	WarmGlow

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	silber

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8718699774110
Bestellnummer (EOC)	871869977411000

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	50
Artikel mit Verpackung / g	81

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,4	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

**Verschiedenes**

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.