

# EZVIZ C3X Full HD 1080p H.265 WLAN-IP Überwachungskamera mit Dual-Objektiv, Farbige Nachtsicht, Personendetektion

EAN: 6971744238780

- Full HD-Auflösung 1080p
- intelligente Dual-Objektiv
- Anpassbare Sprach-Warnmeldungen
- IP67 Staub- und Wasserschutz
- Aktive Verteidigung mit Sirene und Blitzlicht
- H.265 Videokomprimierung
- Erkennung von Menschen- und Fahrzeugformen
- Eingebetteter KI-Algorithmus für detailliertes Lernen
- Nachtsicht in Farbe
- Bewegungserkennung und Push-Benachrichtigungen



Die EZVIZ C3X WLAN-Überwachungskamera für den Außenbereich verfügt über ein Dual-Objektiv für Farbbildgebung bei extrem schlechten Lichtverhältnissen und einen integrierten KI-Lernalgorithmus zur Erkennung und Verfolgung von Personen und Fahrzeugen in Echtzeit, was eine hochmoderne Sicherheitslösung für Privathaushalte und kleine Unternehmen darstellt. Die C3X überträgt Farbbilder im Dunkeln (0,0001 Lux und mehr) dank zweier leistungsstarker IR-Lampen, die das Sichtfeld der Kamera fluten. Das bedeutet, dass das Video von Überwachungskameras auch nachts in Farbe erscheinen wird. Die Kamera verfügt auch über einen eingebauten Tiefen-KI-Lernalgorithmus, der eine Person und ein Fahrzeug in Echtzeit erkennt.

In der dualen 2-MP-Kamerakonfiguration wird lebendige Farbe durch den Einsatz von zwei Objektiven erzielt – ein Objektiv zeichnet die Umgebungshelligkeit auf, das andere erfasst Farbinformationen. Anschließend werden die beiden Bilder über den proprietären Algorithmus von EZVIZ zur Erstellung eines detailreichen und farbgetreuen Bildes zusammengefügt.

Mit einem integrierten Deep-Learning-Modul kann die C3X die Bewegung von Personen und Fahrzeugen in Echtzeit erkennen. Nun erhalten Sie die präzisen Bewegungsalarme, die Sie sich schon immer gewünscht haben. Wenn niemand da ist, übernimmt C3X die Arbeit für Sie.

Bei der C3X können Sie in der EZVIZ-App bestimmte Zonen zeichnen, um das zu schützen, was Ihnen am wichtigsten ist. Sie können entscheiden, ob Sie Personen, Fahrzeuge oder beides aus den Zonen fernhalten wollen. Bei Erkennung interessanter Objekte löst die Kamera eine laute Sirene und ein Blinklicht aus, um Eindringlinge zu verjagen. Sie erhalten im Bruchteil einer Sekunde eine Benachrichtigung.

Mit der C3X können Sie für eine angepasste Begrüßung oder Abschreckung Ihre eigene Stimme aufzeichnen. Wenn beispielsweise Besucher Fahrzeuge in verbotenen Bereichen parken, spielt die Kamera eine zuvor aufgenommene Nachricht ab und weist die Fahrer an, woanders zu parken.

Dank aktuellster H.265-Videokomprimierungstechnologie gibt die C3X Videos klarer und reibungsloser wieder, während die Anforderung an Bandbreite und Speicherplatz reduziert wird.

Mit einem kompletten Metallgehäuse und der IP67-Schutzzertifizierung widersteht die Kamera Regen, Sonne, Sturm und sogar Schnee und gibt Ihnen das ganze Jahr über Sicherheit.

Mit der EZVIZ-App können Sie sehen, speichern, schützen und freigeben, was Ihnen wichtig ist.

## Technische Daten

### Kamera

Bildsensor: 1/2,7" Progressive Scan CMOS  
Verschlusszeit: Selbstanpassender Verschluss (Shuter Speed)  
Objektiv: 4 mm, Betrachtungswinkel: 89° (Horizontal), 106° (Diagonal)  
Objektivfassung: M8  
DNR: 3D-DNR  
WDR: Digitaler WDR

### Komprimierung

Video-Komprimierung: H.264/H.265  
Video-Bitrate: Ultra-HD; HD; Standard. Bitrate anpassen.

### Bild

Max. Auflösung: 1920 × 1080  
Bildfrequenz: 50 Hz/ 25 fps; Selbstanpassung während der Netzwerkübertragung  
BLC: Unterstützt

### Netzwerk

Intelligenter Alarm: Bewegungserkennung, Erkennung der menschlichen Form, Erkennung der Fahrzeugform  
Bewegungserkennungsbereich festlegen: Unterstützt  
WLAN-Verbindungen: AP-Abgleich  
Protokoll: EZVIZ-Wolke proprietäres Protokoll  
Schnittstellenprotokoll: EZVIZ-Wolke proprietäres Protokoll

### Schnittstelle

Speicherung: Steckplatz für Micro-SD-Karte (Max. 256 GB)  
Netzwerk: RJ45 X 1 (10 M / 100 M selbstadaptierender Ethernet-Anschluss)

### WLAN

Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
Frequenzbereich: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz  
Kanalbandbreite: Unterstützt 20MHz  
Sicherheit: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  
Übertragungsrate: 11b: 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 144Mbps

### Allgemein

Betriebsbedingungen: -30°C bis 60°C (-22°F bis 140 °F ), Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger (nicht kondensierend)  
Stromversorgung: GLEICHSTROM 12 V ± 10%.  
Stromverbrauch: Max.12 W  
IR-Bereich: MAX. 30 Meter (98.43 f)  
Schutzrechtsklasse: IP 67  
Abmessungen: 72 mm x 72 mm x 150 mm  
Leergewicht: 425 g (0,94 lb)

## Lieferumfang

- EZVIZ C3X Überwachungskamera
- Netzteil
- Bohrschablone
- Schraubensatz
- Dichtungssatz
- Kurzanleitung.