

Fahrradladestation

TG BCS 3 LED

TG BCS 3 LED

Fahrradladestation

Artikelnummer: 20003401

Maße: 110 x 202 x 152 mm

Fahrradladestation, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25 Gehäuserückseite, 1 x M25 untere Gehäuseseite, 1 x Belüftungstopfen M20, vorverdrahtet auf Klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

mit LED-Beleuchtung



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V:	3
--	---

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Anzahl Reihen:	0
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	schwarz

Abmessungen

Länge:	202 mm
--------	--------

Abmessungen

Breite:	110 mm
Höhe:	152 mm
Innenlänge:	195 mm
Innenbreite:	145 mm
Innenhöhe:	76 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zubehör

BCS WP1 - Wetterschutzdach

BCS WP2 - Erdspieß

Bit TX20-89 - Sonder Bit