

Verbindungsdose

# Abox-i 700-70<sup>2</sup>/5



## Abox-i 700-70<sup>2</sup>/5

Verbindungsdose

Artikelnummer: 49047101

Maße: 440 x 320 x 179 mm

Verbindungsdose - Industrie Qualität -, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

**grau, mit 5 Klemmblöcken 4 x 70 mm<sup>2</sup>, 16 - 70<sup>2</sup>**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Polzahl:	5
Schutzart:	IP65
Klasse Funktionserhalt:	ohne
max. Leiterquerschnitt:	70 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

## Abmessungen

Länge:	320 mm
Breite:	440 mm
Höhe:	179 mm

## Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 Nm
Schlagfestigkeit:	IK08

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

---

GKE 32 - Kabeleinführung

---

GKE 43 - Kabeleinführung

---

KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M32-MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M40-MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M50-MGM - Kabelverschraubung

---

DMS M20/w - M 20, weiß

---

DMS M25/w - M 25, weiß

---

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

---

DMS M25 - Doppelmembranstutzen

---

DMS M32 - Doppelmembranstutzen

---

DMS M40 - Doppelmembranstutzen

---

BST M20/sw - Belüftungsstutzen

---

BST M20 - Belüftungsstutzen

---

NS35-216/3 - Normschiene

---

Abox 700 KLS-70<sup>2</sup> - Klemmstein

---