

Schaltschrank

# GEOS-S 3040-18-o/SH



## GEOS-S 3040-18-o/SH

### Schaltschrank

Artikelnummer: 72043401  
Maße: 300 x 400 x 180 mm

Schaltschrank - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Tür: Polycarbonat. Schwenkhebel zur Aufnahme von Profilhalbzylinder nach DIN 18252

### mit grauer Tür



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	4X
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzart:	IP66/IP67
belüftet:	nein
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Abmessungen

Länge:	400 mm
--------	--------

## Abmessungen

Breite:	300 mm
Höhe:	180 mm
Innenlänge:	371 mm
Innenbreite:	271 mm
Innenhöhe:	158 mm

## Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
plombierbar:	ja
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	nein
Verschlussystem:	2-Punkt, Schwenkhebel
mit Befestigungspunkten im Oberteil:	ja
Art des Oberteils:	Tür
Verschlusseinsatz:	ohne
Schlagfestigkeit:	IK09

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Einführung:	nicht relevant
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zertifikate

Prüfzeichen:	UL EU
Prüfzeichen:	DLG

## Zubehör

---

LFR M40 - Lochfräser

---

LFR M50 - Lochfräser

---

LFR M63 - Lochfräser

---

LFR - Stufenbohrer

---

BEL Air M40 - Belüftungselemente-Set

---

GEOS MPI-3030 - Montageplatte

---

GEOS MPI-3040 - Montageplatte

---

GEOS MPS-3030 - Montageplatte

---

GEOS MPS-3040 - Montageplatte

---

GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche

---

GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche

---

GEOS MH-18 - Montagehalter

---

GEOS MH-18 NS35/15 - Montagehalter-Set

---

GEOS MHU-18 - Montagehalter-Set

---

GEOS NS35-250 - Normschiene

---

GEOS NS35-350 - Normschiene

---

GEOS NS35/15-250 - Normschiene

---

GEOS NS35/15-350 - Normschiene

---

SRS 60-90 - Schraubschellen-Set

---

SRS 90-150 - Schraubschellen-Set

---

SRS 150-210 - Schraubschellen-Set

---

GEOS MSS-30 - Mastschellen-Set

---

GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set

---

GEOS TGS 3040-2 - Traggestell 2 x 12 TE

---

GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Traggestell

---

GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche

---

GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche

---

GEOS NS35-200 - Normschiene

---

GEOS NS35-300 - Normschiene

---

GEOS DP-3040 - Designplatte

---

GEOS-S IT 3040 - Innentür

---

GEOS-S EPR 3040/4030 - Einbauplatte Zwischenrahmen

---

GEOS-S EPT 3040 - Einbauplatte Tür

---

GEOS-S TW 30-18 - Trennwand

---

GEOS-S TW 40-18 - Trennwand

---

GEOS-S 3040/4030 S - Schrauben-Set

---

GEOS-S 3040/4030 SV - Schnellverschluss-Set

---

GEOS-S SGA-DB/3 - Schlossgarnitur f. Schwenkhebel

---

GEOS-S SGA-2 - Schlossgarnitur f. Schwenkhebel

---

GEOS-S TFS - Türfeststeller

---

GEOS-S BSM 3040-9 - Berührungsschutz-Modul

---

GEOS-S BSM 3040 - Berührungsschutz-Modul

---

GEOS-S BSM 3040-9/2 - Berührungsschutz-Modul

---