



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Steckverbinder flache Ausführung

AC 166 GSTF/315 SW

Stecker, 3-polig, schwarz, Codierung: 1 (Netz), Manteldurchmesser min.: 7,5 mm, Manteldurchmesser max.: 8,5 mm, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20,0 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Schraub



Bestellinformation

Artikelnummer	162463
----------------------	--------

Ausführung

Ausführung	Stecker
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Codierung	1 (Netz)
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraub
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	20,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	4,0 mm ²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	7,0 mm

Abmantellänge PE	39,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Montage Kontaktschraube	0,5x3,0 / \cup 0,3 Nm
Montage Zugentlastung	PZ 1 / \cup 0,5 Nm
Manteldurchmesser min.	7,5 mm
Manteldurchmesser max.	8,5 mm
Zugentlastung	ja
Obere Grenztemperatur	100 °C

Approbationen

nach EN 61535	Download PDF
nach UL	Download PDF
nach CSA	Download PDF

Zubehör

AC 166 VSF SW	169563
AC 166 VSF WS	169553