



Bestell-Nr.: 062050

Ausstiegsholm mit Geländeransatz

Material

Aluminium blank

Aluminium eloxiert

Edelstahl

Stahl verzinkt

Spezifikation

Länge 1,6 m	Material Aluminium	Gewicht 4 kg	Transportmaß 1585 x 500 x 45 mm, 4 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 062050	Preis € 177,00			

Fakten

- Einseitig, mit Geländeransatz
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück

Lieferumfang

- Ausstiegsholm: 1 x
- Montageanleitung: 1 x
- Montagematerial: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Alle [Steigleitern](#) auf einen Blick:

- [Einzüge Steigleitern](#) nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [baulichen Anlagen](#)
- DIN 14094-1: Mehrzügige [Notleiteranlagen \(Notleitern\)](#)
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [maschinellen Anlagen](#)

Herstellerinformationen

zu Nachhaltigkeitskriterien

