



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Comfort Mini + 2× AA 2100mAh

Schnell-Ladegerät mit USB Eingang für 1-2 NiMH Akkus der Größen Micro AAA / Mignon AA

### Features

- Schnell-Ladegerät mit USB Eingang für 1-2 NiMH Akkus der Größen Micro AAA / Mignon AA
- inkl. 2 Mignon AA Akkus 2100mAh
- inkl. USB Kabel
- Mikrocontrollergesteuerte Ladung mit Einzelschachtüberwachung
- Automatischer Ladebeginn und Ladestromanpassung nach polrichtigem Einlegen der Akkus
- Statusanzeige mittels 3-farbiger LED pro Ladeschacht
- Intelligente "PERFECT 7"-Ladetechnologie: Kapazitätsschnelltest / Schonende Vorladung / Akku Analyse / Schnellladung / IQ-Abschaltung / Top-Off Ladung / Erhaltungsladung



Stromversorgung über USB



Schnelllade-Modus



Einzelschachtüberwachung



Mehrere Schutzfunktionen



Kapazitäts-Schnelltest



**Artikelnummer:** 1001-0091-01  
**Lieferumfang:** Comfort Mini, 100cm USB-Kabel, 2× Mignon AA Akkus 2100mAh, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85044055900  
**Verpackungseinheit:** 40 (390 × 360 × 228 mm)



### Spezifikationen

Eingangsspannung	5V DC
Weltweit einsetzbar	Ja
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid
Ladbare Zellen	Micro AAA / Mignon AA
Ladestrom AAA	400mA (1-2)
Ladestrom AA	800mA (1-2)
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Temperaturüberwachung	Nein
Sicherheitstimer	Ja
Einzelshachtüberwachung	Ja
Überladeschutz	Ja
Akku-Defekterkennung	Ja
Kapazitäts-Schnelltest	Ja
Farbe	weiß / schwarz
Verpackung	Karton