

Maximale Restwelligkeit	< 10%
LED-Anzeigen	Yellow LED (output active or incorrect alignment)
Ansprechverzug	< 200ms
Kurzschlusschutz	Yes
Verpolungsschutz	Yes
Impulsiver Überspannungsschutz	Yes

Mechanische Daten

Abmessungen	24 x 50 x 15mm
Gewicht	150g
Material Gehäuse	PBTP
Anschlüsse	2m PVC cable
Material aktive Fläche	ceramics
Betriebstemperatur	- 15°C...+ 60°C
Lagertemperatur	- 25°C...+ 75° C (ohne Einfrieren)
Wandlerfrequenz	180KHz
Diameter/Dimension	Cubic

Test/Zertifizierungen

Zulassungen	CE
EMV-Kompatibilität	IEC 60947-5-2
Schocks und Vibrationen	IEC EN 60947-5-2 / 7.4
Schutzart	IP67

M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235
41122 Modena (MO)
Tel. 059 420411
Fax 059 253973
E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

29/06/2020 16:08:37