



**ZONE 1/21
CL I / DIV 1**

IS930.1

Das IS930.1 ist das Tablet für den Einsatz in Zone 1/21 und CL I Div1. Das 8" Tablet ist höchst robust, leistungsstark und bietet viele technische Vorteile: 8.400 mAh Akku, Qualcomm Snapdragon SDM 660, NFC, Android™ 9.0.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. ›
i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google LLC. Das Android-Roboterlogo wurde aus einer von Google erstellten und geteilten Arbeit reproduziert oder geändert und wird gemäß den Bedingungen der Creative Commons 3.0-Attributionlizenz verwendet. Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2019 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1030MD01REV00_DE_11.2019

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX: Ex-Zone 1/21
 Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C
 Db IP6X



IECEx: Ex-Zone 1/21
 Ex ib IIC T4 Gb
 Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Zulassung für
 Nordamerika beantragt:
 Class I, II, III Division 1
 Groups A B C D E F G, T4
 Intrinsically Safe



Zulassung für Russland
 beantragt:
 1Ex ib IIC T4 Gb X
 Ex ib IIIC T135°C Db X
 IP64



Android 9.0



GSM 850/900/1800/
 1900 MHz
 WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
 with MFB1 B13/14/17/20/25/
 26/28A/28B/29/30/66
 TD-SCDMA: B34/B39



2,4GHz + 5GHz: IEEE
 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h
 mit Hotspot für max. 8
 Verbindungen



Bluetooth® 5.0



Maße: 237 x 156 x 22 mm,
 Gewicht: 890 g



microSD Speicher
 erweiterbar auf 128 GB



Near Field
 Communication



USB-Magnet-Ladeport



Qualcomm Snapdragon
 SDM660 Octa-Core
 Kryo Gold-Quad cores
 2.2GHz
 Kryo Silver-Quad cores
 1.8GHz
 4 GB RAM
 64 GB internal memory
 54 GB accessible



2 Kameras:
 13 MP AF (Rückseite) und
 5 MP (Front)



SOS-Taste für
 zusätzliche App

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:
 1 Stunde bis zu 2 m Tiefe,
 staubdicht, geschützt vor
 Mikropartikeln



Einsetzbar in einer
 Umgebung von
 -20 °C bis 60 °C



8" RugDisplay-Glas kapazi-
 tives Touchscreen mit
 einer Auflösung von
 1200 x 1920 px



Display mit Hand-
 schuhen bedienbar



Akku mit 8.400 mAh



GPS, A-GPS, Glonass,
 A-Glonass, Beidou,
 Galileo



Standort, Beschleunigung,
 Schwerkraft, lineare Be-
 schleunigung, Gyroskop,
 Umgebungslicht, Tempe-
 ratur und Feuchtigkeits-,
 Magnet-, Näherungs- und
 Luftdrucksensor



Push-To-Talk
 PTT ready (Application
 eines Drittanbieters nötig)



Loneworker protection
 LWP ready (Application
 eines Drittanbieters nötig)

LIEFERUMFANG

Tablet mit integriertem Akku, Ladegerät, USB- Ladekabel i.safe Protector,
 Magnetladekabel i.safe PROTECTOR, Schnellstartanleitung und Sicherheits-
 hinweise