

KODAK PIXPRO AZ401

DIGITAL KAMERA



AZ401 ASTRO ZOOM

Bei unserer KODAK PIXPRO AZ401 Digitalkamera aus der Astro-Zoom-Kollektion gehen Leidenschaft und Leistung Hand in Hand. Ein ultralanges 40-fach Zoomobjektiv mit optischer Bildstabilisierung liefert auf Knopfdruck gestochen scharfe 16-Megapixel-Nahaufnahmen, 180°-Panoramen oder HD-Videos. Auto-Szene, Objektverfolgung, Post-Editing-Funktionen und eine Vielzahl von leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen Einstellungen machen die Fotografie mit dieser Kamera einfach, vergnüglich und problemlos. KODAK PIXPRO Digitalkameras – erzähle Deine Geschichte.

EIGENSCHAFTEN:

- 40-facher optischer Zoom
- 24-mm-Weitwinkel
- 16 megapixel
- 3-Zoll-LCD(460K Pixel)
- 720p-HD-Video
- OIS(Optischer Bildstabilisator)
- AA Alkalinatterie



Verfügbare Farben:

- SCHWARZ
- ROT
- Wei



Images are simulated.



KODAK PIXPRO AZ401

DIGITAL KAMERA

TECHNISCHE DATEN AZ401	
Effektive Bildsensorpixel	16.15 megapixel
Bildsensorpixel gesamt	16.44 megapixel [[1/2.3"(CCD)]]
Objektiv	4.3 mm (Weitwinkel) — 172 mm (Tele)
Brennweite [35mm-Filmäquivalent]	[24 mm (Weitwinkel) — 960 mm (Tele)]
F-Wert	F3.0 (Weitwinkel) — F6.8 (Tele)
Objektivkonstruktion	11 Gruppen, 15 Elemente
Optischer Zoom	40x
Fokusreichweite	Normale: (Weitwinkel) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞ Macro: 1.6 cm — ∞ (nur Weitwinkel)
Autofokus-System	TTL Autofokus
Anti-Händeschütteln	Optischer Bildstabilisator
Digitalzoom	4-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 160-fach)
Anzahl Aufnahmepixel Foto	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP:3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1280x720:30fps/15fps, 640x480:30fps
Bildkomprimierung	Optimal, Fein, Normal
DCF, DPOF- (Ver. 1.1) Unterstützung	Ja
Dateiformat Foto	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MOV [Image: H.264; Audio: PCM Lineare (Monaural)]
Aufnahmemodi	Auto, P,S,A,M, Gesichtsverschönerung, Panorama, Film, CS, SCN [ASCN, Landschaft, Sport, Sonnenuntergang, Feuerwerke, Landschaften bei Nacht, Schnee, Kinder, Portrait, Party, Nacht Portrait, Haustier]
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund
Fotonachbesserung	Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung
HDR	Ja
Panorama	Up to 180° (Liegend)
LCD-Display	3.0 inch (460K Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
AF Method	Single AF, Multi-AF (TTL 9-piont), Objektverfolgung, Gesichtserkennung
Belichtungsmessmethode	Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), durchschnittl. Belichtung, Spot (auf Mittelpunkt fixiert), Face AE (Gesicht)
Belichtungskorrektur	+/- 2EV in 1/3 Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	1/2000 - 30 Sekunden
Sequenzaufnahme	Ja
Wiedergabemodi	Einzelphoto, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Datum, Zoom (Ca. x2 - x8)
Weißabgleichsteuerung	Auto(AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K – 10000K)
Blitz Blitzmethode	Pop-up (Manuell)
Blitzmodus	Auto, Rote-Augen Reduktion, Füllung/Blitz, Langsame Synchronisation, Rote-Augen Reduktion + langsame Synchronisation, Blitz aus
Aufnahmebereich	(Weitwinkel) ca. 0,5 m - 7,5 m (ISO800); (Tele) ca. 1,2 m - 3,7 m (ISO800)
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 8MB SD/SDHC Karte (Bis zu 32GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht]
Weitere Funktionen und Merkmale	Eye-Fi®, Unterstützung mehrerer Sprachen (27 Sprachen)
Anschlüsse	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Typo D)
Stromversorgung	AA Alkalibatterie (x 4), AA NiMH-Batterie (x 4) (nicht beigelegt)
Aufnahmekapazität (Batterieleistung)	Ca. 280 Aufnahmen (basierend auf den CIPA Standards)
Betriebsumgebung	Temperatur: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Feuchtigkeit: 0 – 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 4,5 x 3,21 x 3,32 in. / 114,3 x 81,6 x 84,4 mm (basierend auf CIPA-Standards)
Gewicht	Ca. 15.37 oz. / 436g (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	AA Alkalibatterie (x 4), Umhängeschlaufe, Objektivkappe, Schnellstartanleitung, Servicekarte, Garantiekarte

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2019 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.
Dokumentnummer/Sequenz: U.DIS.0056.0919.de.05

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:
Siehe: kodakpixpro.com

